

品番：EA758XP-44D

品名：AC100V/4.4W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	625円(税抜)／ 688円(税込)		
カタログ価格	625円(税抜)／688円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/03/04 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA5L-G-4T5
口金	E26口金(直径26mm)	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	定格入力電流	0.08A
光色	電球色	全光束	約485lm
サイズ	φ 52x98(H)mm	重量	50g
材質	本体:PBT、アルミ カバー:ポリカーボネート 口金:真鍮	配光角	220°
色温度	2700K	演色性	Ra 80
定格消費電力	4.9W	種別	40形相当
使用場所	屋内用	エネルギー消費効率	99.0lm/W

白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具やリビング、ダイニングなどの照明に最適です。

密閉器具対応。(器具の種類によっては使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

断熱材施工器具にはご使用できません。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.