品番: EA758XP-64

品名: AC100V/13.5W/E26 電球/LED(ボール・電球色)



販売価格	3,170円(税抜)/3,487円(税込)				
カタログ価 格	3,170円(税抜)/3,487円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 02:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2115ページ				

























仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LDG14L-G-10V4
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
消費電力	13.5W	光色	電球色
全光束(lm)	1340	種別	100形
口金	E26	サイズ(mm)	φ95×127
重量(g)	266	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT
定格入力電流	0.215A	周波数	50/60Hz共用
色温度	2700K	演色性	80Ra
エネルギー消費効率	99.3lm/W		

広配光タイプ

密閉型器具対応

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

※断熱材施工器具にはご使用できません。

水銀レス

環境に有害な水銀を含みません。

すぐに明るく

LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。

虫が集まりにくい

虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。

ON/OFFに強い

LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。

低UV/低赤外線

紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

代替品



品番 EA758XA-96

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.