

品番 : EA758XR-302A

品名 : AC100V/3.4W/E11 電球/LED(昼白色)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/24 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2066ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LDR3WME11
消費電力	3.4W	光色	白色
全光束	145lm	口金	E11
周波数	50/60Hz共用	定格電圧	100V
定格入力電流	0.06A	消費効率	42.6lm/W
中心光度	2600cd	ビーム角	20°
サイズ	外径:50mm 長さ:69mm	重量	72g
色温度	4000k	定格寿命	40,000時間

ハロゲン電球タイプ(中角タイプ)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上(メーカー比)

ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。

ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現しました。

スポットライトやダウンライトの照明に適しています。

110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。

※調光器、断熱材施工器具、屋外器具非対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.