

品番：EA758XT-25A

品名：AC110V/ 25W/E17 電球/ミニレフ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 400円(税抜)／ 440円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 400円(税抜)／440円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 （2024/05/06 18:02現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2152ページ                      |      |   |



仕様

|                                            |                   |      |               |
|--------------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| メーカー                                       | パナソニック(Panasonic) | 型番   | LR110V25WS    |
| 種別                                         | 25形               | サイズ  | バルブ径50×長さ75mm |
| 重量                                         | 16g               | 口金   | E17           |
| 定格消費電力                                     | 25W               | 電圧   | 110V          |
| ビーム角                                       | 40度               | 全光束  | 240lm         |
| ビーム光束                                      | 45lm              | 中心光度 | 170cd         |
| 定格寿命                                       | 1500時間            |      |               |
| E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。                    |                   |      |               |
| ビーム角40度の集光性能                               |                   |      |               |
| コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。 |                   |      |               |
| 50mm径                                      |                   |      |               |
| ガラス仕上げ(ホワイト)                               |                   |      |               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

