

品番：EA758XV-60A

品名：AC100V/ 54W/E26 電球(㊦形・屋内用)



販売価格	470円(税抜)／ 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜)／517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 （2024/04/27 16:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2149ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	RF100V54WD
種別	60形	電圧	100V
ガラス仕上げ	ホワイト	定格消費電力	54W
ビーム角	60度	全光束	630lm
ビーム光束	160lm	中心光度	300cd
口金	E26	サイズ	バルブ径:62mm、長さ:100mm
重量	32g	定格寿命	1,500時間

屋内用

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、店舗や住宅のスポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.