

品番 : EA758XY-2B

品名 : AC100V/3.7W/E17 電球/LED(昼白色)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/04 20:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|           |                  |         |                   |
|-----------|------------------|---------|-------------------|
| メーカー      | 東芝ライテック(TOSHIBA) | 型番      | LDA4N-H-E17/S/40W |
| ワット区分     | 小形電球40W形相当       | 口金      | E17               |
| 重量        | 32g              | 全光束     | 440.0 lm          |
| 色温度       | 5000K            | 定格寿命    | 40,000h           |
| 消費電力      | 3.7W             | 光源色     | 昼白色               |
| サイズ       | 外径35mm、全長67mm    | グローブ種別  | 樹脂乳白              |
| 周波数       | 50/60Hz          | 電圧      | 100V              |
| 電流        | 0.064A           | 平均演色評価数 | Ra83              |
| エネルギー消費効率 | 118.9 lm/W       | 省エネ達成率  | 108%              |
| 配光角       | 120度             |         |                   |

LED電球

ミニクリプトン形

下方向タイプ

密閉形器具、断熱材施工器具対応  
(密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります)

点灯直後からすぐに明るい

発熱量が少ない

万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用

紫外放射がほとんどありません

水銀を含有していない、環境に配慮した電球です

#### 代替品



**品番** EA758XY-2C

**コメント** 変更点:消費電力3.7W→3.8W

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.