

品番：EA758XY-5E

品名：AC100V/7.3W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 12:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	東芝ライテック(TOSHIBA)	型番	LDA7L-H/60W2
口金	E26	種別	60形相当
光源色	電球色	色温度	2700K
平均演色評価数	Ra80	重量	47g
全光束	810lm	定格寿命	40,000時間
消費電力	7.3W	サイズ	外径:55mm 全長:98mm
グローブ種別	樹脂乳白	周波数	50/60Hz
電圧	100V	電流	0.13A
エネルギー消費効率	110.9 lm/W	配光角	140度

一般電球形

電球フォルムでコンパクト

LED電球に特有のまぶしさ感を低減

点灯直後からすぐに明るい

発熱量が少ない

万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用

密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)

紫外放射がほとんどありません

水銀を含有していない、環境に配慮した電球です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.