

品番：EA758YG-103B

品名：[単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)



販売価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/18 22:51現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	2068ページ		



単3

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-3LCD/4H
仕様	充電式ニッケル水素電池	入数	4本
電圧	1.2V	繰り返し使用回数	約1,500回
容量	min.1,050mAh	サイズ	φ14.5×50.5mm
使用温度範囲	-20℃～50℃	重量	約19g(1本あたり)
単3形			
min.1,050mAhで、1回の充電で長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)			
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。			
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.