

品番：EA758YK-40

品名：20000mAh モバイルバッテリー-(PD対応)



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 133 (2026/06/17 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKMB26HBK-BT20000
バッテリー容量	3.2V 20,000mAh(64Wh)	ポート数	USB Type-C×2 USB Type-A×1
定格入力	Type-C1・C2:5V/3A;9V/2A;12V/1.5A	定格出力	Type-C1・C2:5V/3A;9V/2.22A;12V/1.67A Type-A:5V/3A;9V/2A;12V/1.5A
充電時間	通常モード:約9時間 PDモード:約4時間	充放電回数	約1000回
使用・保管環境	温度:0~40℃ 湿度:20~80%	サイズ	149×69×29(H)mm
重量	400g	ケーブル長	300mm
付属品	USBケーブル(Type-C to C)、日本語取扱説明書		

安全性が高く長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

PD(Universal Serial Bus Power Delivery)対応

大容量の20,000mAhで冷蔵服と合わせてお使いいただけます。  
※ページ下部「その他関連」を参照ください。

※同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。

※USB PD使用中にUSB Type-Aポートに別デバイスを接続するとUSB PD出力が停止し、USB 5V出力となります。

※USB PDを使用する際は、対応の充電アダプタ、USBケーブルを別途ご用意ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.