

品番：EA758YK-45

品名：10000mAh モバイルバッテリー



販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

ポート数	2ポート	バッテリー容量	10000mAh
対応機種	USB端子で充電するスマートフォン、タブレットなど	出力電圧	DC5V
出力電流	2.4A	サイズ	約74(W)×15.2(D)×145.5(H)mm
重量	約245g(本体)、約19g(付属ケーブル)	充電時間	4～5時間(目安) ※使用する電源アダプター自体の性能(アンペア数)や急速充電かどうか等で充電時間が変わります。
材質	本体ケース:PC+ABS他 コネクタケース・ケーブル:PVC	付属品	USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオスケーブル 15cm)×1

※ACアダプタは付属していません。

充電式リチウムイオン電池

2台同時充電可能なUSB-A×2ポート搭載10000mAhモバイルバッテリー

合計最大出力2.4Aでスマホやタブレットを急速充電

スマホと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ

スマホを約3.5回フル充電できる優れたものです。

出先での急な充電切れに最適な商品です。

接続機器をIC自動で見分けて最適な電流で充電を行いません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.