品番: EA758YK-56F

品名:5000mAh モバイルバッテリー



販売価格	4,330円(税抜)/4,763円(税込)				
カタログ価 格	4,330円(税抜)/4,763円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/14 02:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





























## 仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C45-5000DGY
ポート数	USB-A出力×1 USB Type-C入力×1	バッテリー容量	5,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子 で充電するスマートフォン、タブレット、 他小型電子機器	充電時間	約2時間40分(5V/2.4AのAC充電器 とUSB Type-C-USB-Aケーブルを使 用した場合
出力電圧	DC5V	出力電流	合計最大3A USB Type-C:3A USB-A:2.4A
サイズ	63(W)×13.5(D)×94.5(H)mm	重量	112g
付属品	USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオスケーブル 0.1m)×1 ※ACアダプタは付属していません。	色	ダークグレー
使用回数	500回		

充電式リチウムイオン電池

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池

USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる"おまかせ充電"に対応しています。

小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。

厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。

モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。

本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。

持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。

USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。

付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 ※AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器からの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。

※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。

- ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
- ・過充電/過放電/短絡(ショート)/過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
- ·異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
- ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
- ・PSE適合/UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)/JBRC正会員

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.