

品番：EA758YK-602E

品名：10000mAh モバイルバッテリー



販売価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
カタログ価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズ

仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C46L-10000BK
ポート数	USB Type-C×1 USB-A×1	対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー容量	10,000mAh	電池種類	充電式リチウムイオン電池
充電時間	約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合	定格入力電圧	5V/9V
定格入力電流	3A/2A	出力電圧	USB Type-C: 5V/9V USB-A: 5V
出力電流	合計15W USB Type-C: 3A/2.22A USB-A: 2.4A	サイズ	58(W)×26.5(D)×81.5(H)mm
重量	約190g	カラー	ブラック
くり返し使用回数	500回	付属品	USB Type-C - USB Type-Cケーブル (0.1m)

準拠規格	電気用品安全法(PSE)		
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリー。			
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応。			
持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。			
USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデル。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。			
1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。			
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能。			
※18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-Cコネクタ - USB-Aコネクタケーブルで充電した場合、裏面記載の時間では満充電にならない場合があります。			
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能。			
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計。			
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合。			
モバイルバッテリー本体は約2時間30分で充電。			
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。			
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能。			
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載。			
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.