

品番：EA758YK-609

品名：10000mAh モバイルバッテリー



販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/23 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1874ページ2221ページ2488ページ		



たっぷり使える10000mAhで、スマートフォンを約3.3回充電可能、長時間の外出に最適です。

仕様

メーカー	エレコム	型番	EC-C05BK
ポート数	USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1	バッテリー容量	10000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約5時間
出力電圧	DC5V	出力電流	3A
サイズ	70(W)×16(D)×143(H)mm	重量	約231g
繰り返し使用回数	500回	付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)

USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。

Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。

USB-A-USB Type-C(USB-C)ケーブルが付属し、USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンをすぐに充電可能です。

過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能、短絡保護機能・温度検知保護を備えた安心の回路設計です。

本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。

手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすいモデル

電池残量が確認可能なLEDランプ

JIS C8711およびJIS C8714に準拠

電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合

- ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
- ・過充電／過放電／短絡(ショート)／過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
- ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
- ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
- ・PSE適合／UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)／JBRC正会員

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.