

品番：EA758YK-626

品名：20000mAh モバイルバッテリー-(ノートPC/変換プラグ付)



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1926ページ		



ノートパソコンの外付けバッテリーとして使える、8種類の変換プラグを付属したノートパソコン用のポータブルバッテリー。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-RDC19
<本体仕様>			
対応機種	ノートパソコン、スマートフォン、タブレット	バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	14.52V/5000mAh(72.6Wh)並列換算値で20000mAh	コネクタ形状	DC変換プラグ×8種類D1プラグ/6.0mm(外形)・4.35mm(内径・センターピンあり)D3プラグ/5.5mm(外形)・2.5mm(内径)D4プラグ/3.5mm(外形)・1.35mm(内径)D5プラグ/5.5mm(外形)・1.7mm(内径)D6プラグ/4.8mm(外形)・1.7mm(内径)D7プラグ/4.0mm(外形)・1.7mm(内径)D8プラグ/5.5mm(外形)・3.3mm(内径・センターピンあり)D9プラグ/3.0mm(外形)・1.1mm(内径)

プラグ形状	2P※付属ACアダプタの電源プラグ	ケーブル長	約70cm※付属DCケーブル
蓄電時間	約3～4時間	定格入力	DC18V/2A(最大)
出力端子	DC 2ポート(12V/19V)、USB A 1ポート	出力電流	2.4A
入力端子	DC端子※付属ACアダプタ(AC100～240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電。	付属品	DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長約70cm)、ACアダプタ(AC100～204V・ケーブル長約150cm)、取扱説明書(保証書付き)
サイズ	W98×D150×H38mm	重量	約660g

＜ACアダプタ仕様＞			
入力	AC100V～240V 50/60Hz	出力	DC18V/2A
ケーブル長	約150cm		
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。			
各種ノートパソコンに対応した8種類の変換プラグが付属しています。			
変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。			
タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB A出力ポートを搭載しています。※DC出力ポートとUSB A出力ポートの同時使用はできません。			
専用ACアダプタ付きで本体を約3～4時間で蓄電することができます。			
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。			
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。 ＜モバイルバッテリーについてのご注意＞			
内蔵のリチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が短くなりましたら内蔵電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。寿命に至ったモバイルバッテリーを継続して使用した場合、リチウムイオン電池が膨張する場合があります。			
モバイルバッテリーに膨張などの変形や発熱、異臭、変色、その他今までと異なることに気付いた時は直ちに使用を中止してください。使用を継続すると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。			
モバイルバッテリーを使用および保管される場合は、下記の状態にならないようご注意ください。電池の寿命を縮める原因にもなります。・高温環境下や熱がこもるような環境下での使用や保管・モバイルバッテリーを満充電状態での保管・電池残量の少ない状態での長期間放置			
モバイルバッテリーを長期間保管しておく場合は、3ヶ月に1回程度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、残量が少ない場合には50%程度まで蓄電を行ってください。			

代替品

	品番	EA758YK-627
	コメント	ポート数:AC出力X1、USB-A X2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.