

品番：EA758YK-627

品名：20000mAh モバイルバッテリー(強力マグネット付)



販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/07 10:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1926ページ		



ACコンセントプラグを直接挿せる、AC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー。マグネットタイプでスチール面に固定できる。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-RDC16MG
<本体>			
バッテリー容量	14.4V/5000mAh(72Wh)※並列換算値/20000mAh	定格入力	DC18V/2A(最大)
USB出力	DC5V/2.4A(2ポート合計最大)	AC出力	AC100V 50Hz 65W(最大)
プラグ形状	2P	出力波形	疑似正弦波
電池種類	リチウムイオン電池	充電時間	3~4時間
サイズ	W98×D185×H38mm	重量	約800g
セット内容	本体、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書		
<ACアダプタ>			

定格入力	AC100-240V 50/60Hz	定格出力	DC18V/2A
ケーブル長	1.5m	ACプラグ形状	2P
対応機種	消費電力65W以下の機器※但し、機器によっては消費電力が65W以下でも使用できない場合があります。 ※医療機器またはそれに類する機器。 ※正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など) ※PFC回路搭載機器。 ※電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など) ※起動電力の大きな機器。 ※インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。 ※冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。 ※その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。 詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。		

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 ※65Wを超える機器は使用しないでください。

本体に強力マグネットを搭載しているので、スチール面にしっかり固定して使用することができます。

最大2.4A出力に対応したUSB A出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。

専用ACアダプタ付きで本体を約3～4時間で急速に蓄電することができます。

電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載しています。

スタイリッシュなアルミボディを採用しています。 <モバイルバッテリーについてのご注意> 内蔵のリチウムイオン電池には寿命があります。 充電対象機器を充電し、使用時間が短くなりましたら内蔵電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。 寿命に至ったモバイルバッテリーを継続して使用した場合、リチウムイオン電池が膨張する場合があります。 モバイルバッテリーに膨張などの変形や発熱、異臭、変色、その他今までと異なることに気付いた時は直ちに使用を中止してください。 使用を継続すると電池が発熱、破裂、発火の原因になります。 モバイルバッテリーを使用および保管される場合は、下記の状態にならないようご注意ください。 電池の寿命を縮める原因にもなります。 ・高温環境下や熱がこもるような環境下での使用や保管 ・モバイルバッテリーを満充電状態での保管 ・電池残量のない状態での長期間放置モバイルバッテリーを長期間保管しておく場合は、3ヶ月に1回程度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、残量が少ない場合には50%程度まで蓄電を行ってください。

代替品

	品番	EA758YK-54
	コメント	バッテリー容量:5000mAh

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.