

品番：EA758YK-631

品名：67000mAh モバイルバッテリー-(ハンドル一体型)



販売価格	90,000円(税抜)／99,000円(税込)			
カタログ価格	90,000円(税抜)／99,000円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/12 01:19現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



オフィス内に設置してノートパソコンやタブレットの電源が自由に取れるハンドル一体型モバイルバッテリー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-RDC36
電池種類	リチウムイオン電池	電池容量(V)	14.52V
電池容量(mAh)	16750mAh ※並列換算値容量は3.63V /67000mAh	電池容量(Wh)	243Wh
入力端子形状	USB Type-C DCピン	定格入力	【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V /3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W) 【DCピン】DC20V/3A(最大60W)
USB出力ポート数	2ポート	USB出力端子形状	USB Type-C
USB定格出力電圧/電流	【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)	USB PD最大対応出力	65W
USB合計最大出力	90W	充電時間	6時間 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時
セット内容	本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、	USB PD	対応

	取扱説明書・保証書		
サイズ	W100×D100×H260mm	重量	約1.7kg
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン		
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドルー体型のモバイルバッテリーです。			
モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドルー体型デザインです。			
USB Power Delivery（USB PD）規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。			
USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。			
容量67000mAh（並列換算値）を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。			
本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。			
デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。			
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。			
別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。			
充電トレイを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器（PD60W以上）を使用して直接本体を充電することも可能です。			
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。			
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。			
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.