

品番 : EA758YS-202B

品名 : [単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エネループライト)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 865円(税抜)／952円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 865円(税抜)／952円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/02/01 06:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2068ページ                       |      |   |



## 仕様

|        |                   |          |              |
|--------|-------------------|----------|--------------|
| メーカー   | パナソニック(Panasonic) | 型番       | BK-3LCD/2H   |
| 仕様     | 充電式ニッケル水素電池       | 形状       | 単3形          |
| 入数     | 2本                | 容量       | min.1,050mAh |
| 電圧     | 1.2V              | サイズ      | Φ14.5×50.5mm |
| 重量     | 約19g(1本あたり)       | 繰り返し使用回数 | 約1,500回      |
| 使用温度範囲 | -20°C～50°C        |          |              |

お手軽モデル

min.1,050mAhで、1回の充電で長持ちします。

低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。

自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.