

品番 : EA758YS-3B

品名 : [単3x 4本](充電式)ニッケル水素電池



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/02/01 18:24現在)		
商品入数	4	販売単位	個
カタログページ	2068ページ		



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-3MCD/4H
入数	4本	繰り返し使用回数	約600回
容量	min.2,000mAh(※JIS C8708 2019 (7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(min.)容量)	サイズ	φ14.5×50.5mm
電圧	1.2V	重量	約28g(1本あたり)
使用温度範囲	-20°C~50°C		

単3形

スタンダードモデル

低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮します。

自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。(充電して、室温(20°C)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.