

品番：EA758ZM-201

品名：AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/昼白色)



販売価格	1,760円(税抜)／1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜)／1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



屋外看板にもつかえる防水型!常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDG1N-G-GWP250
消費電力	1.4W	光色	昼白色相当
全光束(lm)	60	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	30,000時間
サイズ	φ40×62mm	重量	26g
防水設計	IP65	使用環境温度	0℃～40℃
屋内・屋外兼用			
雨や塵がかかる場所でも安心な防水IP65仕様。			
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。			
ミニボール球形			
【ご注意】屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨方の専用器具で使用してください。(故障の原因)			
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)			

