

品番：EA758ZM-46

品名：110V/ 60W/G9 電球/ハロゲン(フロスト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,110円(税抜)／1,221円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,110円(税抜)／1,221円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/18 10:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                     |             |        |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|----------|
| メーカー                                                | 朝日電器 (ELPA) | 型番     | G-JD06H  |
| 消費電力                                                | 60W         | 口金     | G9       |
| 電圧                                                  | 110V        | 定格寿命   | 約2,000時間 |
| サイズ                                                 | φ13×43mm    | ガラス仕上げ | フロスト     |
| ピン口金ハロゲンJDタイプ                                       |             |        |          |
| 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。                          |             |        |          |
| ミラーなしの為、様々な器具設計ができます。                               |             |        |          |
| 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプ。              |             |        |          |
| クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) |             |        |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.