

品番：EA759EK-13B

品名：70-300mm 望遠ズームレンズ(キャノン一眼レフ用)



販売価格	60,000円(税抜)／ 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜)／66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/04/30 14:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

焦点距離	70～300mm	画角 (対角画角)	<35mm判フルサイズ一眼レフカメラ 使用時> 34°21'～8°15' <APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフ カメラ使用時> 22°33'～5°20'
レンズ構成	12群17枚	絞り羽根 枚数	9枚(円形絞り)*
最小絞り	F/32～45	最小 撮影距離	1.5m
最小 撮影倍率	1:4 (f=300mm時、最短撮影距離1.5m)	フィルター径	φ 62mm
最大径	φ 82.2mm	長さ	145.2mm
重量	765g	手ブレ補正効果	4段
付属品	花型フード、レンズキャップ		

*絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。			
EA759GA-79G/80A/172C用			
特殊硝材XLDレンズ、デジタルカメラの特性に配慮した光学設計を採用することにより、70-300mmクラス最高レベルの高画質。			
超音波モーターを搭載し動きの速い被写体の撮影に対応できます。			

最大でシャッタースピード4.0段の手ブレ補正効果。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.