

品番：EA759EK-1D

品名：ストロボ(Canon EOS Rシリーズ用)



販売価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
カタログ価格	51,900円(税抜) / 57,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1957ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	スピードライトEL-10
型式	クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ	対応カメラ	マルチアクセサリシューを搭載したEOS Rシリーズカメラ (EA759GA-77B、-80C、-79Kなど)
発光回数	約210~1400回	ガイドナンバー(約)	40(照射角105mm設定時、ISO100・m)
電源	単3電池×4本(別売)	発光間隔	通常発光:約0.1~1.5秒、 クイック発光:約0.1~1.3秒
バウンス角度	上:90°、左:150°、右:180° ※下向き不可	サイズ	約70.6(W)×98.3(D)×116.3(H)mm
重量	約287g(ストロボ本体のみ)	付属品	ストロボケース、ミニスタンド、取り付け脚カバー

ガイドナンバー約40の大光量で撮影することができるため、全身撮影や集合写真など内蔵ストロボでは難しい遠く離れた被写体まで光が届いて明るくきれいに写しだします。

発光部が上90°、左150°、右180°に幅広くバウンス可能で、カメラと反射面の位置関係にしばられることなく、必要な方向に発光できます。

レンズの焦点距離に応じて照射角を24~105mmまで自動または手動で調整可能。加えてワイドパネルを使うことで、14mmの超広角撮影まで対応できます。

キャッチライトパネル内蔵。パネルに反射した光で目にキャッチライトが入り、顔全体も明るい印象に。

背景をぼかした美しい逆光ポートレートが撮れる。

連続フル発光可能回数を向上。連続して撮りたいシーンをテンポよく快適に撮影することができます。

バッテリーは汎用性が高い単3形電池を採用。専用バッテリーとしないことで、入手がしやすく、電池切れ時も安心です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.