

品番：EA759EX-3L

品名：480-1540mm 中型カメラ用三脚



販売価格	33,500円(税抜)／36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜)／36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/09 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2000ページ		



仕様

メーカー	ベルボン (Velbon)	型番	シェルパ445III N
段数	4	伸長(mm)	EV含む:1540 EV無し:1276
縮長(mm)	480	重量(kg)	1.52
耐荷重	2000g	主材質	アルミ
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"	最低高(mm)	221
EVスライド量	264mm	雲台	3way雲台
水準器	丸型水準器	EV方式	手動式
三段開脚	可能	脚パイプ	RNパイプ
脚径	23、20、17.2、14.4mm	脚ロック方式	レバーロック式
石突	ゴム石突		

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。

レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。

最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことができます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
雲台は他の別売雲台に交換可能です。ハンドル棒やストッパー類をしっかり締め、雲台全体を反時計方向に回して外して下さい。※雲台取付ネジ=UNC1／4(細ネジ)
本体部はシンプルで強度があり、軽さにも優れる「ワンピース構造」を採用。エレベーターは手動で昇降させるセンター棒タイプ。昇降しながら左右に回すことも可能です。
開脚角度はフル開脚した状態から閉じていくと、フル開脚→セミ開脚→標準開脚と自動的に設定されます。開脚角度はそれぞれの脚で設定できますので、ローポジション撮影や不整地での調整も簡単です。
エレベーターの下端にも取付ネジを装備。雲台や撮影用アクセサリを取り付けることが可能です。※エンドネジ=UNC1／4(細ネジ)
1段目(2箇所)には、経年変化に強い発泡ゴム製のスポンジグリップが装着されています。柔らかいタッチで滑らず握ることができ、寒冷地でも威力を発揮します。
従来の脚パイプに比べ、下段の径落ちをより小さく抑え、強度アップを図った脚材です。23mmから始まる4段伸縮脚を使用。
専用ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.