

品番：EA759EX-42E

品名：255- 417mm カメラ三脚(ミニ)



販売価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
カタログ価格	5,680円(税抜) / 6,248円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/23 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2000ページ		



カメラのねじ規格			
ねじ	規格	適合	
UNC1/4"	小ねじ	一般カメラ用小ねじ	◎
UNC1/4"	大ねじ	カメラ用大ねじ	◎
UNC1/4"	大ねじ	一般カメラ用大ねじ	◎

※規格とねじ径が異なるカメラの取り付けはできません。必ず規格とねじ径が一致するカメラを使用してください。

### 仕様

メーカー	ベルボン (Velbon)	型番	EX-ミニS II
段数	2	伸長(mm)	417
縮長(mm)	255	重量(g)	428
耐荷重	1.5kg(脚最大荷重:2kg)	主材質	アルミ
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"	全高(EV無し)	360mm
EVスライド量	57mm	最低高	190mm
脚径	17mm	雲台	一体型(分離不可)
EV方式	手動式	三段開脚	不可(二段開脚)
脚パイプ	EXパイプ	脚ロック方式	レバーロック式
石突	ゴム石突	水準器	無し
対応スマートフォンサイズ	幅56~85mm、厚み10mm以内		

専用ケース、スマートフォンホルダー付

手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。

カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。

カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。

スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。

カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。

ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。

マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。

脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。

角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。

専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。

※この商品は雲台の取り外しはできません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.