

品番：EA759EX-44D

品名：535-1570mm 中型カメラ用三脚



販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/10/25 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2000ページ		



仕様

メーカー	ベルボン (Velbon)	型番	EX-530 II
段数	3	伸長(mm)	1570
縮長(mm)	565	重量(kg)	1.46
耐荷重	2000g(脚最大荷重:4000g)	主材質	アルミ
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"	全高	1570mm、EVなし:1247mm
エレベータースライド量	323mm	最低高	535mm(ローポジション不可)
脚パイプ径	23mm	雲台	一体型、雲台分離不可
水準器	丸型水準器	エレベーター方式	ギヤ式
脚ロック方式	レバーロック方式	石突	ゴム石突
付属品	Bluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー	リモコン	電波規格:Bluetooth 4.0 電波周波数:2.4GHz 電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合 使用可能回数:約8千回※満充電時 連続待機時間:約6ヶ月※満充電時 使用電池:CR1220

スマホホルダー	サイズ:74×37×25mm 重量:35g 三脚取付ネジ穴:底面・背面ともにUNC1/4(細ネジ) 対応スマホサイズ:幅56～80mm・厚み10mm以内	三段開脚	不可
専用ケース付			
思い出をしっかりと残す家族のための三脚。スマートフォンにも対応しました。			
初めてのデジタル一眼レフやWズームキットに最適な簡単操作の三脚です。安定性を確保しつつ重さを1.5kg以下に抑えた扱いやすいモデル。 関節が少なくセッティングが楽な3段タイプです。			
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも大変便利です。			
三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。			
開脚角度の調整に便利なステーストッパーを装備しています。三脚を大きく広げて設置できない場合に、開脚角度を調整することができます。			
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。			
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。			
Bluetoothリモコンとスマートフォンホルダーが付属していますので、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。画面を見やすい高さで、安定した撮影が楽しめます。			
カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作でき、構図の調整が簡単な3Wayタイプの雲台を装備しています。			
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。カメラとシュープレートの回転防止や、正しい位置に取り付けるための「ビデオボス」を装備しています。※ビデオボスは押すとへこみます。			
両側からカメラ台をしっかり支える、安定性の高い「両持ち構造」の雲台を採用しています。			
エレベーターの操作はクランクハンドルによるギャ式。カメラ位置の微妙な調整もしやすい本格派仕様です。			
エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、使用するカメラ重量に合わせてエレベーターの動作を調整できます。			
補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また3本の脚が同時に開くのでセッティングが速く、いつでも気軽に使えます。			
脚材には軽量性を重視したEXパイプを採用。ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし伸縮比を高めた、ユニークな角型デザイン脚パイプです。3段伸縮式で、素早くセッティングできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.