

品番：EA759EX-46D

品名：485-1570mm カメラ三脚



販売価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 13:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SLIK	型番	GX-m6400
材質	アルミニウム	段数	4段
全高(EV含む)	1,570mm	全高(EV無し)	1,295mm
縮長	485mm	EVスライド	275mm
地上最低高	465mm	パイプ径	21mm
重量	1,220g	耐荷重	1.5kg
雲台	3Way雲台 (一体型・分離不可)	クイックシュー	ドイツ工業規格(DIN4503)
カメラ取付ねじサイズ	U1/4"	水準器	有(丸型水準器)
付属品	専用ケース スマホホルダー(対応サイズ:幅 58～90mm、厚さ12mm以内)		

クイックシューの取り付け規格はドイツ工業規格(DIN4503)を採用。他の三脚との互換性を考慮しました。 また、カメラの長手方向に合わせて縦長にも、横長にも使うことができ、安定性の高いセットが可能です。 クイックシューレバーが取り外し位置で固定されるため、シューと雲台の取り付けはより簡便な仕様を実現しました。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式で、締め付けの為のコインは不要です。

カメラ、ビデオ兼用の3ウェイ雲台。上下、左右、タテ位置/ヨコ位置の3方向を個別に調整でき、構図の微調整に便利です。

高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーター(ラック&ピニオン式)を装備しました。ハンドルの回転でエレベーターが上下し、細かな高さ調整に対応します。フリクションアジャスト機構でエレベーターの作動の硬さを調節することも可能。本体部分には水平出しの目安となる「水準器」

を装備しています。
ロックレバーのサイズが大きく、脚の伸縮が簡単・確実に行えます。
ステーをしっかり固定できるステーストッパーを装備。開脚を狭めて使うことも可能。（開脚幅を狭める場合は転倒にご注意ください）
この1台でスチルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンに対応することができます。

代替品

	品番 EA759EX-46E コメント 変更点:高さ、質量
	品番 EA759EX-112A コメント 仕様をご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.