


品番：EA759EX-47C

品名：500-1580mm ビデオカメラ三脚



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1960ページ		



#### 仕様

メーカー	SLIK	型番	GX-S6400 Video
段数	4	サイズ(mm)	伸長:1580 縮長:500
重量(kg)	1.34	耐荷重	1500g
主材質	アルミ	全高(エレベーター無し)	1,305mm
カメラ取付ねじサイズ	U1/4"	地上最低高	480mm
EVスライド	275mm	パイプ径	21mm
雲台	分離可	水準器	有
三脚の装備機能	クイックシュー	エレベーターの種類	ラック&ビニオン式
脚ロック方式	レバー式脚ロック	使用可能なスマートフォンサイズ	幅58mm~90mm / 厚さ12mm以内 ※スマートフォンや外装ケースの形状によっては、上記寸法内でも取り付けできない場合があります。

動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。

角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。

縦位置撮影はできません。

全高1,580mm

十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。

4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。縮長は50cmとコンパクトです。

縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。

オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。

見た目で見脚の固定がわかるレバー式を採用。

三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。

専用ケース付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.