

品番：EA759GA-158C

品名：[1600万画素]デジタルカメラ(耐水・耐衝撃・耐低温



販売価格	44,700円(税抜)／ 49,170円(税込)		
カタログ価格	44,700円(税抜)／49,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/28 10:08現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

有効画素数	1600万画素	ズーム	光学ズーム:5倍 デジタルズーム:約7.2倍
焦点距離	約28～140mm(35mm換算)	液晶サイズ	2.7型ワイド
手ぶれ補正	電子式手ぶれ補正、 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)	動画撮影	FullHD:1920×1080
記録媒体	内蔵メモリー(約68MB)、 SD／SDHC／SDXCメモリーカード(別 売)、 Eye-Fiカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー (EA759GB-3)(付属)
サイズ	約122.5(W)×29.5(D)×61.5(H)mm (操作部材、突起部を除く)	重量	約193g(電池、SDカードを含む) 約173g(電池、SDカードを含まず)
付属品	専用バッテリー、 充電用電源アダプター、 USBケーブル、ストラップ、 マクロスタンド		

「アウトドアモニター」採用 晴天の屋外撮影では暗くて見えない部分を明るく、夜景撮影ではまぶしさを抑えるなど、環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階簡単に調整可能。モニターが見やすく快適に撮影できます。			
水中専用「マーメイドモード」 ホワイトバランスの最適化で水中写真がより自然な発色に。水中撮影時の青色かぶりを抑えます。			
防水機能14m、耐衝撃1.6m、耐低温-10℃、			

防塵機能、耐荷重100kgf			
防水	IPX8(JIS 保護等級8級相当)	防塵	IP6X(JIS 保護等級6級相当)
国土交通省の基準に合わせ、CALSモード時の記録サイズが選択可能になりました。			
※	メモリーカードは付属していません。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.