

品番：EA759GA-172B

品名：[1800万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)



販売価格	74,600円(税抜) / 82,060円(税込)		
カタログ価格	74,600円(税抜) / 82,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

〈キット内容〉	・本体 ・レンズ (EF-S18~55mm F3.5-5.6 IS II)	レンズマウント	キャノンEFマウント
有効画素数	約1,800万画素	撮像素子	CMOSセンサー、3:2 ダストデリートデータ付加
液晶モニター	TFT式カラー液晶モニター 3.0型/約92万ドット	ファインダー	ペンタダハミラー使用、 アイレベル式
オートフォーカス	TTL二次結像位相差検出方式	測光範囲	EV1~18(常温・ISO100)
手ぶれ補正	レンズ側:手ぶれ補正機構付	内蔵フラッシュ	リトラクタブル式 オートポップアップストロボ
動画撮影	FullHD:1,920×1,080	記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード (全て別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (EA759GB-90)	サイズ	129.0×77.6×101.3(H)mm
重量	約485g(電池、カード含む) 約440g(本体のみ)	付属品	バッテリーパック(EA759GB-90)、 バッテリーチャージャー(LC-E10)、 インターフェースケーブル、 ネックストラップ(EW-400D)、 カメラ・無線機能使用説明書 ※EOS DIGITAL Solution Diskは同

			梱されていません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。
約1800万画素の大型CMOSセンサーを搭載。細部まで鮮明な描写力、ボケ味もキレイでなめらか。			
シャッターを押すだけで、多彩なシーンがキレイに撮れる。豊富な撮影モードを搭載。			
瞬間に強い、9点AFセンサーで高速オートフォーカス。			
撮ったその場でスマートフォンやSNSへ共有。 スマホとの接続もスムーズ。			
メーカー	キヤノン(Canon)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.