

品番：EA759GA-172C

品名：[2410万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)



販売価格	88,300円(税抜) / 97,130円(税込)		
カタログ価格	88,300円(税抜) / 97,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 10:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様


メーカー	キヤノン(Canon)	型番	EOSKissX90
<キット内容>	・本体 ・レンズ (EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II)	有効画素数	約2410万画素
撮影素子	CMOSセンサー	レンズマウント	キヤノンEFマウント
液晶モニター	TFT式カラー液晶モニター 3.0型(4:3) / 約92万ドット	ファインダー	ペンタダハミラー使用、 アイレベル式
オートフォーカス	TTL二次結像位相差検出方式	測光範囲	EV1~20(常温・ISO100)
手ぶれ補正	レンズ側:手ぶれ補正機能付	内蔵フラッシュ	リトラクタブル式、 オートポップアップストロボ
動画撮影	Full HD:1920×1080	記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード (全て別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (付属:EA759GB-90)	サイズ	約129.0×77.6×101.3(H)mm
重量	約427g(本体のみ)	対応フィルター	EA759EL-58(58mm)(別売)
主な付属品	・バッテリーパック (EA759GB-90) ・バッテリーチャージャー ・ネックストラップ ・カメラ・無線機能使用説明書		

初心者でも安心して使える豊富な撮影モードを搭載。シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮影できます。

高画素CMOSセンサーで人物や肌の質感、風景や建物の細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます。

Wi-Fiでカメラとスマートフォンを接続。撮った写真をその場で共有できます。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA759GA-172D</p> <p><b>コメント</b></p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.