

品番 : EA759GA-175D

品名 : [1605万画素] デジタルカメラ(超望遠)



販売価格	133,300円(税抜)／146,630円(税込)		
カタログ価格	133,300円(税抜)／146,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	COOLPIX P950
有効画素数	1,605万画素	光学ズーム	83倍
焦点距離	24~2000mm (35mm換算)	液晶サイズ	広視野角3.2型TFT画像モニター(反射防止コート付)
動画撮影	4K UHD:3840×2160	手ぶれ補正	レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(EA759GB-70A)
サイズ	140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm	重量	1005g(電池、メモリーカード含む)
付属品	ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード	記録画素数	<ul style="list-style-type: none">·16M[4608×3456]·8M[3264×2448]·4M[2272×1704]·2M[1600×1200]·16:9 12M[4608×2592]·3:2 14M[4608×3072]·1:1 12M[3456×3456]
対応規格	DCF、Exif 2.31準拠	ファイル形式	静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声: AACステレオ)
ファインダー	電子ビューファインダー、0.39型有機	セルフタイマー	10秒、3秒

	ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3m-1)		
連写機能	単写、連写H[約7コマ/秒で約10コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影	撮影距離範囲	先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側) マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側)
インターフェイス	Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)	入出力端子	Micro-USB端子(付属以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.1	表示言語	日本語、英語
充電時間	約3時間	三脚ねじ穴	1/4(ISO 1222)
2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。			
ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応。撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能。			
目をファインダーに近づけるだけですぐに表示が点灯し、ファインダー撮影が行えるアイセンサー付き電子ビューファインダー搭載。			
3840×2160/30p対応。フルHDの4倍の高画素で、超望遠撮影時にも被写体の細部まで高精細に描写。			
撮影時にカメラの設定変更などがスムーズに行えるサイドダイヤルや、グリップしたままAF/MFを切り換えるボーカスモードセレクターを搭載。			
広視野角3.2型バリエングル液晶モニターで撮影の自由度が大きく広がります。			

代替品

	<p>品番 EA759GA-175E</p> <p>コメント</p>
---	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.