

品番：EA759GA-179A

品名：耐衝撃/薬品防水デジタルカメラ



販売価格	46,400円(税抜) / 51,040円(税込)		
カタログ価格	46,400円(税抜) / 51,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	PENTAX WG-1000 Olive
有効画素数	1635万画素	光学ズーム	4倍
デジタルズーム	約6倍	焦点距離	27~108mm(35mm判換算)
液晶サイズ	2.7型 約23万ドットLCD	ムービー撮影	FULLHD:1920×1080
手ぶれ補正	電子式手ブレ軽減(静止画)	内蔵フラッシュ	発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減
記録媒体	内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)、※SDHCカード(32GB)(付属)	使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(EA759GB-7)
カラー	オリーブ	サイズ	116×50.5×68.5(H)mm(操作部材、突起部除く)
重量	約220g(電池、SDメモリーカード含む)	感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 100~3200)
ホワイトバランス	オート、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱灯、マニュアル、色温度(1900K~10000K)、水中	顔検出	顔、笑顔、まばたき ※最大12人迄検出可能
再生モード	スライドショー、HDR、赤目軽減、画像回転、リサイズ、色彩(19種類※)、トリミング ※取消、鮮やか、日本スタイル、イタリア	シャッタースピード	1/2000~4秒 (手動30秒)

	スタイル、フランススタイル、パンク、白黒、セピア、色抽出-赤、色抽出-青、色抽出-黄、色抽出-緑、ネガ、ドリーム、ソフト、スタジオ、フィッシュアイ、反射、4グリッド		
調光範囲	ワイド:約0.3~5.2m(感度オートの条件において) テレ:約1~2.4m(感度オートの条件において)	ドライブモード	標準、連続撮影、超高速連写(VGA)、高速連写(4M)、インターバル撮影(30秒/1分/5分/10分)、※セルフタイマー(2秒/10秒、笑顔) ※セルフタイマーは専用モード
電池寿命	静止画撮影:約300枚 再生時間:約150分 (専用バッテリー使用)	外部インターフェイス	USB2.0(TypeC)、HDMI出力端子(タイプ D)
防水	IPX8(JIS保護等級8級準拠)	防塵	IP6X(JIS保護等級6級準拠)
耐衝撃	メーカー独自の基準(高さ2.0m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリア	耐薬品	次亜塩素酸ナトリウム&エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー(EA759GB-7)、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ハンドストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット		

防塵・防水・防衝撃性を優れたボディ

水深15mで連続1時間の撮影が可能、泥や埃から守る防塵性能、2mの高さからの落下試験をクリアした耐衝撃性能を実現しています。

有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用することで、クリアな写真が撮影できます。

コンパクトなボディに、焦点距4.9~19.6mm(35ミリ判換算で約27~108mm相当)の光学4倍ズームを搭載、様々なシーンに対応でき、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームできます。

カメラが自動でシーンを認識し、最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値、シャッタースピード、ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」など、7つの撮影モードを搭載

フルHDの動画撮影機能付きで、フレームレート30fpsのフルHD動画や、高速動画モード(640x480 120fps)などの動画撮影ができます。

一定間隔で自動的に写真撮影する「インターバル撮影」を搭載、撮影間隔は30秒、1分、5分、10分のいずれかに設定可能です。

公共建設工事などの電子納品に適した「CALSモード」に対応
国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合

エタノールや、食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、さらには二酸化塩素水での消毒に対応、医療現場や、製造ラインなどでも安心して使用できます。

ボディを傷から守るシリコンジャケット付き

携帯に便利なカラビナストラップ付き

2か所にストラップ取り付け部を設けているので、ネックストラップ(別売)を使用して、2点吊りすることができます。

【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルム(別売)の返却はでき

ません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

・液晶保護フィルム(別売)の貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.