

品番 : EA759GA-185E

品名 : [1635万画素] デジタルカメラ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 30,600円(税抜) / 33,660円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 30,600円(税抜) / 33,660円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/05/17 09:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1958ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |   |          |  |
|---------|---|----------|--|
| メーカー    | Kodak(コダック)   | 型番       | FZ45BK2A   |
| 商品名     | PIXPRO FZ45   | 有効画素数    | 1635万画素  |
| 光学ズーム   | 4倍  | 焦点距離     | 4.9~19.6mm   |
| 液晶サイズ   | 2.7型  | ムービー撮影   | FullHD:1920×1080   |
| 手ぶれ補正   | デジタル式   | 記録媒体     | 内蔵メモリ(約63MB)<br>SD/SDHC/SDXCカード(別売)最大<br>512GBまで対応   |
| 使用バッテリー | 単3電池×2本(付属)   | サイズ      | 93.0×28.7×60.2(H)mm  |
| 重量      | 117g(本体のみ)  | 総画素数     | 1676万画素(1/2.3型 BSI CMOS)   |
| 開放F値    | F3.0~F6.6   | レンズ構成    | 7群7枚   |
| 撮影範囲    | 通常撮影:(Wide) 60cm-∞、(Tele)<br>100cm-∞<br>Macro:5cm-∞(Wideのみ) | オートフォーカス | TTL方式  |
| デジタルズーム | 6倍デジタルズーム(光学ズームと併<br>用して最大24倍)                              | 記録画素数    | 【静止画】<br>(4:3)<br>16MP: 4608 × 3456<br>10MP: 3648 × 2736<br>5MP: 2592 × 1944<br>3MP: 2048 × 1536<br>0.3MP: 640 × 480 |

|             |   |          |  |
|-------------|---|----------|--|
|             |   |          | (3:2)<br>14MP: 4608 × 3072<br><br>(16:9)<br>12MP: 4608 × 2592<br>2MP: 1920 × 1080<br><br>【動画】<br>1920×1080(30fps)、1280×720<br>(60fps/30fps)、640×480(30fps)、<br>高速ムービー: 640×480(120fps) |
| 画質          | 精細、標準、普通  | ファイル形式   | 静止画: Exif 2.3 (JPEG)<br>動画: 画像圧縮: MOV (Motion JPEG)、音声: リニアPCM (モノラル)  |
| 撮影モード       | 自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌         | 検出機能     | 顔、笑顔、まばたき、犬、猫  |
| 画像編集        | 赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きく                                 | パノラマ     | 最大180°(水平)   |
| IOS感度       | 自動、ISO 100/200/400/800 /1600/3200                   | AF方式     | シングルAF、マルチAF (TTL 9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出   |
| 測光方式        | AiAE、スポット、中央部重点、顔AE                                 | 露出制御方式   | プログラムAE (AEロック可能)  |
| 露出補正        | ±3EV (1/3ステップ刻み)                                    | シャッター    | タイプ: メカニカルシャッターとエレクトロニックシャッター<br>速度: 4~1/2000秒 (手動30秒)   |
| 再生モード       | 静止画、サムネイル (9/16)、スライドショー、日付、ズーム (約2倍~8倍)            | ホワイトバランス | 自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯 CWF、白熱電球、手動、色温度 (1900K~10000K)  |
| フラッシュモード    | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減            | 調光範囲     | (W) 約 0.3m~5.2m (ISO800)<br>(T) 約 1.0m~2.4m (ISO800)   |
| フラッシュ充電時間   | 6秒以下  | 多言語のサポート | 27言語   |
| 撮影枚数 (電池寿命) | 約120ショット (CIPA標準に基づく)<br>約ビデオの場合は1時間 (@1080 /30fps) | 動作環境     | 温度: 0~40℃<br>湿度: 90%以下 (結露しないこと)   |
| 入出力端子       | USB 2.0 (Micro 5 pin USB)                           | 付属品      | 単3形アルカリ電池×2本、USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド  |

コンパクトだからどこにでも持ち運べ気軽に撮影が楽しめます。

乾電池対応なので急な電池切れでも安心です。

画角が広めの27mmレンズは全体像をワイドにとらえられることはもちろん、自動フォーカス機能で安心ワンプッシュ、どなたでも簡単に撮影して頂けるカメラです。

フルハイビジョンで動画も鮮明に撮影できます。ハイスピードムービーで撮影した動画なら、スローモーション再生で特別な瞬間を見つける楽しみ方もできます。

大きな液晶モニターで構図を見ながら撮影ができるので、イメージ通りの撮影も簡単に行えます。TFTカラー液晶で反応スピードが速く、コントラスト鮮明。撮ったその場で手早く再生、構図チェックもお手軽シンプル。


風景写真やポートレートの印象を変えて撮影できる「ピクチャーエフェクト」。4つのモードから選ぶことができ、写真表現の世界が広がります。また、通常の静止画撮影に加え、パノラマ撮影や動画撮影でも「ピクチャーエフェクト」が楽しめます。※パノラマ撮影時は使用できません。

カメラをひとふりして、パノラマ写真を撮影できる「スイングパノラマ」を搭載。スイング方向は左右のほか、上下にも対応。さらに、「360スイングパノラマ」を選べば、周囲に広がる景色を360度撮影することもできます。撮影したパノラマ写真はカメラ本体はもちろん、テレビで再生して楽しめます。

※メモ리카ードは付属していません。

※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。

### 代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA759GA-181F</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p> |
|---|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.