

品番 : EA759GA-192F

品名 : 防水防塵耐衝撃デジタルカメラ(保護フィルムSDカード)



販売価格	85,700円(税抜)／94,270円(税込)		
カタログ価格	85,700円(税抜)／94,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/05 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	オリンパス(OLYMPUS)	型番	ToughTG-6 ※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・SDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	カメラ部有効画素数:1200万画素 総画素数:約1271万画素
光学ズーム	4倍	液晶サイズ	3.0型液晶
手ぶれ補正	撮像センサーシフト式手ぶれ補正	動画撮影	4K:3840×2160
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I対応)(別売) ※SDカード(32GB)(付属)	使用バッテリー	リチウムイオン充電池(付属: EA759GB-27)
サイズ	113(W)×32.4(D)×66(H)mm(突起部含まず)	重量	約253g(電池、カード含む)
焦点距離	25mm～100mm(35mm換算)	記録画素数	3840×2160(4K) 1920x1080(FHD) 1280x720(HD)
セルフタイマー	12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1～30秒、撮影枚数:1～10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒)	連写機能	連写H:約20コマ/秒(10/20コマ/秒に設定可) 連写L:約5コマ/秒 ProCap連写:約10コマ/秒
インターフェイス	USB2.0 Hi-Speed	入出力端子	USB端子(USB microB)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)、DC

			端子(USB端子で対応可)
表示言語	日本語、英語含む34言語	充電時間	約3時間
【F2.0高性能レンズ】			
F2.0の明るいレンズなので、暗いところで動きのある被写体を撮る場合でも、速いシャッター速度で被写体のブレを抑えることができます。			
2倍のデジタルテレコンを搭載し、最大8倍(35mm判換算25~200mm)のズーム撮影が可能。風景全体を俯瞰して撮れる広角撮影から、遠くのものを大きく写せる望遠撮影まで、幅広い撮影が可能です。			
F2.0の明るい高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと最新の画像処理エンジンを組み合わせることで高画質を実現しました。			
イメージセンサー上のシールガラス画面に反射防止膜(ARコート)を新たに採用。ゴーストやフレアの発生を最小限に抑えます。			
被写体がレンズ先端から1cmの位置にあるときの背面モニター上の表示倍率が表示され、さらに、ワンタッチで表示倍率を1倍、2倍、4倍に切り替えられるモード。顕微鏡の対物レンズを交換するような感覚で観察・撮影できるのが特長です。表示倍率は最大44.4倍(撮影倍率28倍)まで拡大できます。			
※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーと型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。			
※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等での液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。			
【注意事項】			
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがあります。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。			
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。			

代替品

	<p>品番 EA759GA-192G</p> <p>コメント USB-TypeC対応になりました</p>
	<p>品番 EA759GA-185E</p> <p>コメント 有効画素数:1,635万画素</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.