

品番：EA759GA-193H

品名：[1635万画素] デジタルカメラ(防水・耐衝撃)



販売価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
カタログ価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1958ページ		



仕様

メーカー	Kodak(コダック)	型番	WPZ2
商品名	PIXPRO WPZ2	有効画素数	1635万画素
光学ズーム	4倍	焦点距離	27mm~108mm(35mm換算)
手振れ補正	電子式	記録媒体	内蔵メモリー(約8MB) microSD/microSDHCカード(別売) 最大32GBまで対応
電源	充電式リチウムイオン電池(付属)	重量	176g(本体)
総画素数	1676万画素(1/2.3型 BSI CMOS)	開放F値	F3.0~F6.6
レンズ構成	7群7枚	撮影範囲	通常撮影:(Wide) 60cm-∞、(Tele) 100cm-∞ Macro:5cm-∞(Wideのみ)
使用バッテリー	充電式リチウムイオン電池(EA759GB-152:付属)	サイズ	103.2(W)×52.4(D)×66.7(H) mm
オートフォーカス	TTL方式	デジタルズーム	6倍デジタルズーム(光学ズームと併用して最大24倍)
記録画素数	【静止画】 (4:3) 16MP: 4608 × 3456 10MP: 3648 × 2736 5MP: 2592 × 1944	画質	精細、標準、普通

	3MP: 2048 × 1536 2MP: 1600×1200 1MP: 1280×960 0.3MP: 640 × 480 (3:2) 14MP: 4608 × 3072 (16:9) 12MP: 4608 × 2592 2MP: 1920 × 1080 【動画】 1920×1080(30fps)、1280×720 (60fps/30fps)、640×480(30fps)、 高速モード:640×480(120fps)		
ファイル形式	静止画: Exif 2.3 (JPEG) 動画: 画像圧縮: MOV (H.264)、音声: リニアPCM (モノラル)	撮影モード	自動モード、プログラムAE、手動モード、 動画モード、シーンモード、 水中モード、Wi-Fiモード、CALSモード
検出機能	顔、笑顔、まばたき	防水性能	15m
耐衝撃性能	2m	防塵性能	IP6X
パノラマ撮影	最大360°	ISO感度	自動、ISO 100/200/400/800 /1600/3200
フォーカスモード	Single AF, マルチAF (TTL25ポイント)、顔検出	測光方式	AiAE、中央部重点、スポット、顔AE
露出制御方法	プログラムAE (AEロック有り)	露出補正	±3EV / 1/3刻み
シャッタースピード	1/2000～4秒 (手動30秒)	バーストモード	最大解像度で最大6fps
再生モード	シングル、マルチ (9/16)、スライドショー、撮影日付、連写グループ、ズーム (約2～8倍)	ホワイトバランス	自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球、手動、水中、色温度指定 (1900K～10000K)
液晶サイズ	2.7型	入出力端子	USB2.0 (Micro 5 pin USB)
撮影枚数 (電池寿命)	約200ショット (CIPA標準に基づく) 約1時間10分 (動画、1080p/30fps)	動作環境	温度: 0～40℃ 湿度: 0～90%以下 (結露しないこと)
付属品	充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター		

水深約15mまでの水圧や地上高約2mからの落下衝撃に耐えられ、海水浴や雨天時の野外など、水に濡れても、強い衝撃が加わっても安心して使えます。

Wi-Fi (802.11b/g/n)、リモートコントロール (iOS/Android)、多言語サポート (26言語)

※メモ리카ードは付属していません。

※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.