

品番 : EA759GA-200

品名 : 防水防塵デジタルカメラ(保護フィルム+マイクロSDカード付)



販売価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/05 02:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1958ページ		



防塵・防水でアウトドアに最適。自撮りに便利な前面モニター付デジタルカメラ

仕様

メーカー	ケンコー・トキナー(Kenko)	型番	KC-WP06 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・microSDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	約800万画素
ズーム	デジタル4倍	焦点距離	25.5mm(35mm換算)
液晶サイズ	2.8型TFT+1.5型(前面)TFT	動画撮影	2.7K:2688×1520 FullHD:1920×1080 HD:1280×720 VGA:640×480
使用バッテリー	リチウムイオン充電池(付属: EA759GB-52)	サイズ	105(W)×68(D)×33(H)mm
重量	135g(本体のみ)	総画素数	833万画素
レンズ	f=3.37mm F2.2	撮影距離	静止画:0.1m~∞ 動画:1.5m~∞
記録媒体	microSDHC/SDXCメモリーカード (別売) ※microSDカード(32GB)(付属)	ファイル形式	静止画:JPG 動画:JPEG(AVI) 音声:PCM
静止画サイズ	48M(補間)、44M(補間)、36M(補	防水性能	IP58

	間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M		
シャッタースピード	1/8000秒～1/15秒	ISO感度	オート、100、200、400
セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒	内蔵ライト	LED
露出補正	±3EV 1EVステップ	ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球
手ぶれ軽減	電子式	入出力ポート	USB2.0
DPOFプリント	非該当	ダイレクトプリント	非該当
付属品	リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書	イメージセンサー	1/3.2型 CMOS

水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカメラです。

水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。

軽量コンパクトで日常の景色を気軽に撮るお散歩カメラとしてお使いいただけます。

焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。

最短で約10cmまで被写体に寄って接写することができます。

他にもタイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。

PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

砂やホコリに強い防塵設計。粉塵が舞う工事や建設現場でもお使いいただけます。

砂がついても、泥まみれの手で触っても、水洗いできるので安心です。

カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。

オートフォーカス…シャッターボタンの半押しでピントを合わせます。(静止画撮影時のみ)

近くにピントが合う…最短で約10cmまで被写体に寄って接写することができます。(静止画撮影時のみ)

タイムラプス撮影…設定した時間と間隔で、自動的にタイムラプス撮影ができます。

動き検出…動く被写体があった時に動画撮影します。

スローモーション…スローモーションでの動画撮影が可能です。

セルフタイマー…セルフタイマー機能付きで、友人・家族との記念撮影、自分撮りに便利です。

4倍デジタルズーム…もう少しアップで撮りたい時に便利です。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーと型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等で液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがあります。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.