

品番：EA759GA-251

品名：[2424万画素] デジタル一眼レフカメラ(防水・防塵)



販売価格	97,000円(税抜) / 106,700円(税込)		
カタログ価格	97,000円(税抜) / 106,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 10:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

<キット内容>	K-70(ボディ)+HD PENTAX-DA18-50mm F4-5.6DC WRRE(レンズ)	外形寸法	125.5(W)×74(D)×93(H)mm
重量	約628g(本体のみ)	レンズマウント	ペンタックスバヨネットKAF2マウント (AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
有効画素数	約2424万画素	撮像素子	原色フィルター/CMOS サイズ:23.5×15.6mm
ファインダー	ペンタプリズムファインダー	画像モニター	3.0型(アスペクト比3:2) TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式
動画撮影	Full HD(1920x1080、60i/50i/30p/25p/24p) HD(1280x720、60p/50p)	記録媒体	SD、SDHC、SDXCメモリーカード (SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
使用バッテリー	D-LI109	機能	防塵・防滴・耐寒、バリアングル式、ライブビュー、 ストロボ内蔵、無線LANなど
付属品	ストラップ 充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー充電器 ACコード ソフトウェアCD-ROM		

	スタートガイド ホットシューカバーFx アイカップFR ボディマウントカバー		
メモリーカードは付属していません。 付属レンズは、防滴のみ対応			
対応フィルター	EA759EL-58		
100点ものシーリング部材を、液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの浸入を防ぎます。			
寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。 機構・回路の動作精度と安定性、応答性、バッテリーの電圧変動などをチェックし、安心の耐寒動作保証を実現しました。			
4.5段の手ぶれ補正効果がある独自のボディ内手ぶれ補正機構SR(シェイクリダクション)を搭載。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.