

品番：EA759GA-261

品名：[800万画素] デジタルカメラ



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1999ページ		



日常を気軽に撮って楽しむ、お散歩カメラ

### 仕様

メーカー	ケンコー・トキナー (Kenko)	型番	KC-03TY
有効画素数	約800万画素	ズーム	デジタル4倍
焦点距離	36mm(35mm換算)	液晶サイズ	2.4型
動画撮影	FullHD:1920×1080 HD:1280×720 VGA:640×480	記録媒体	SDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB SDXCメモリーカード(スピードクラス10):64~128GB
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属)	付属品	リチウムイオン充電電池(EA759GB-52)、ストラップ、USBケーブル(TypeA to miniUSB)
サイズ	98×58×23mm	重量	約86g(本体のみ)
イメージセンサー	1/3.2型 CMOS	総画素数	824万画素
レンズ	f=4.8mm F2.8	撮影距離	約1m~∞
ファイル形式	静止画:JPG 動画: MJPEG (AVI)	静止画サイズ	36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M、7.5M-Wide、5M、3M
シャッタースピード	1/8000秒~1/15秒	ISO感度	オート、100、200、400

セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒	内蔵ライト	LED
露出補正	±3EV 1EVステップ	ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球
手ブレ軽減機能	電子式	入出力ポート	USB2.0
DPOFプリント	非該当	ダイレクトプリント	非該当

本体約86gと非常に軽く、スリムで小さい為洋服のポケットに入れて気軽に持ち歩けます。

フルHD動画撮影が可能です。

36mmの広角レンズは、スナップや風景、家族や友人との記念撮影におすすめです。

手ブレを軽減して失敗写真を減らします。

美肌モード、スマイル検出、16種類の効果モードなど、充実の機能で幅広く楽しめます。

セルフタイマー機能付

PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れるスリム・軽量な800万画素デジタルカメラです。

スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおススメです。

シンプル機能で操作が簡単です。

4倍デジタルズームでもう少しアップで撮りたい時に便利です。

※メモリーカードは付属していません。

## 代替品

	<p><b>品番</b> EA759GA-261A  <b>コメント</b> 変更点:有効画素数、ズームなど</p>
	<p><b>品番</b> EA759GA-181F  <b>コメント</b> 変更点:SD・フィルムのセット品</p>

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.