

品番：**EA759GA-72V**

品名：[1635万画素] デジタルカメラ



販売価格	36,900円 (税抜) / 40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/26 17:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1958ページ		



仕様

メーカー	Kodak(コダック)	型番	FZ55BK2A
商品名	PIXPRO FZ55	有効画素数	1635万画素
光学ズーム	5倍	焦点距離	28mm~140mm(35mm換算)
液晶サイズ	2.7型TFTカラー液晶	ムービー撮影	FullHD:1920×1080
手ぶれ補正	電子式	記録媒体	内蔵メモリ63MB SD/SDHC/SDXCカード(別売)最大 512GBまで対応
使用バッテリー	充電式リチウムイオン電池(EA759GB-151:付属)	サイズ	91.5(W)×22.9(D)×56.5(H)mm
重量	106g(本体のみ)	総画素数	1676万画素(1/2.3型 BSI CMOS)
開放F値	F3.9~F6.3	レンズ構成	8群8枚
撮影範囲	通常撮影:(Wide) 60cm-∞、(Tele) 100cm-∞ Macro:5cm-∞(Wideのみ)	オートフォーカス	TTL方式
デジタルズーム	6倍デジタルズーム(光学ズームと併用して最大30倍)	記録画素数	【静止画】 (4:3) 16MP: 4608 × 3456 10MP: 3648 × 2736 5MP: 2592 × 1944 3MP: 2048 × 1536

			0.3MP: 640 × 480 (3:2) 14MP: 4608 × 3072 (16:9) 12MP: 4608 × 2592 2MP: 1920 × 1080 【動画】 1920×1080(30fps)、1280×720 (60fps/30fps)、640×480(30fps)、 高速ムービー:640×480(120fps)
画質	精細、標準、普通	ファイル形式	静止画:Exif 2.3 (JPEG) 動画:画像圧縮:MOV (Motion JPEG)、音声:リニアPCM (モノラル)
撮影モード	自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌	検出機能	顔、笑顔、まばたき、犬、猫
画像編集	赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きく	パノラマ	最大180° (水平)
IOS感度	自動、ISO 100/200/400/800 /1600/3200	AF方式	シングルAF、マルチAF (TTL 9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出
測光方式	AiAE、スポット、中央部重点、顔AE	露出制御方式	プログラムAE (AEロック可能)
露出補正	±3EV (1/3ステップ刻み)	シャッター	タイプ:メカニカルシャッターとエレクトロニックシャッター 速度:4~1/2000秒 (手動30秒)
再生モード	静止画、サムネイル (9/16)、スライドショー、日付、ズーム (約2倍~8倍)	ホワイトバランス	自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯 CWF、白熱電球、手動、色温度 (1900K~10000K)
フラッシュモード	発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減	調光範囲	(W) 約 0.3m~3.9m (ISO800) (T) 約 1.2m~2.4m (ISO800)
フラッシュ充電時間	6秒以下	多言語のサポート	27言語
撮影枚数 (電池寿命)	約200ショット (CIPA標準に基づく) 約ビデオの場合は1時間30分 (@1080/30fps)	動作環境	温度: 0~40℃ 湿度: 90%以下 (結露しないこと)
入出力端子	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)	バッテリー充電時間	約2時間
付属品	充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ		

近づけない被写体もしっかりと大きく写せるズーム性能を搭載。

広角27mmによる風景撮影から、ダイナミックなズーム撮影まで、多彩なシーンを美しく撮影可能です。

スリムでコンパクトなデザインながら5倍の光学ズームと6倍のデジタルズームを備えています。 ユーザーフレンドリーなズームボタンでお気に入りの構図もらくらく調整できます。

28mmレンズだから全体像をワイドにとらえることができます。 キャプチャしたい被写体にポイントしてフレームに収めるだけの簡単撮影。

カメラのメニューで簡単アクセス、設定[オン]を選択して顔、笑顔、まばたきの検出機能を利用できます。

※メモ리카ードは付属していません。

※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.