

品番：EA759GA-74

品名：40倍ズーム デジタルカメラ



販売価格	100,500円(税抜) / 110,550円(税込)		
カタログ価格	100,500円(税抜) / 110,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PSSX740HS(SL)
有効画素数	約2030万画素	総画素数	約2110万画素
サイズ・タイプ	1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)	焦点距離	24~960mm(35mm換算)
開放F値	F3.3(W)-F6.9(T)	構成枚数	11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)
光学ズーム	40倍	デジタルズーム倍率	約4.0倍
プログレッシブファインズーム(ラージ時)	約80倍	撮影距離(レンズ先端より)	オート:1cm~∞(W)/2.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W)
最短撮影距離時撮影範囲(オート時)	[4:3時]33×25mm(W) /119×89mm(T)	液晶モニター	3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)、視野率:約100%、チルトタイプ
フォーカス制御	TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス	露出制御	測光方式:評価、中央部重点平均、スポット 露出補正:±3段(1/3段ステップ) ISO感度(標準出力感度):オート、ISO100-3200
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル	シャッタースピード	1~1/3200秒(オートモード) 15~1/3200秒
絞り	F3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)	内蔵ストロボ(調光範)	50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T)

		困)	
撮影モード	M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火	動画モード	スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画
光学手ぶれ補正	マルチシーンIS	セルフタイマー	切/約2秒後/約10秒後/カスタム
連続撮影	通常:約10.0枚/秒	ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)	データタイプ	静止画:JPEG(Exif2.3) 動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]
静止画圧縮率	ファイン、ノーマル	記録画素数	[3:2時] ラージ:5184×3456 ミドル:3648×2432 スモール:2432×1616 [16:9時] ラージ:5184×2912 ミドル:3648×2048 スモール:2432×1368 [4:3時] ラージ:5184×3888 ミドル:3648×2736 スモール:2432×1824 [1:1時] ラージ:3888×3888 ミドル:2736×2736 スモール:1824×1824
動画撮影	4K:3840×2160 フルハイビジョン:1920×1080 ハイビジョン:1280×720	インターフェース	USB(Micro)、HDMIコネクタタイプD
充電時間	約130分	使用バッテリー	リチウムイオン電池(付属)
動作環境	温度:0~40℃ 湿度:10~90%	サイズ	110.1(W)×39.9(D)×63.8(H)mm
重量	約299g(電池、カード含む)	カラー	シルバー
付属品	リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー、使用説明書		

#### 【光学40倍ズーム】【プログレッシブファインズーム約80倍】

遠く離れていても、シャッターチャンスに思いのままに迫って、これまでにないキレイな写真に。高性能レンズを採用することで、光学40倍ズームを実現。描写力に優れ、被写体の細部まで鮮明に描きます。プログレッシブファインズームを使えば、約80倍までキレイな解像感のまま撮影できます。

#### 【デュアルセンシングIS】

進化した手ブレ補正機構「デュアルセンシングIS」を搭載。望遠撮影時でも手ブレに強いのはもちろん、呼吸などの体揺れによるゆっくりとした大きな振動も補正。より快適な撮影が可能となりました。

#### 【フレーミングアシスト】

光学40倍ズームの望遠撮影時も、被写体を見失うことなく撮影できる「オートモード」。また、カメラが人物の顔を検出すると、顔が一定の大きさに保たれるように自動でズーム倍率を調整します。

#### 【約7.4コマ/秒の連続撮影】

被写体を追従するサーボAF時に最高約7.4コマ/秒の連続撮影が可能。飛行機など動きのある被写体の撮影に大活躍します。また、ワンショットAF時は最高約10.0コマ/秒の高速連写を実現しています。

※連続撮影速度は、以下の条件で低下することがあります。

(TV値/AV値/被写体条件/撮影環境/ストロボ使用/ISO感度/ズーム位置)

#### 【高速AF】

起動時間、レリーズタイムラグ、撮影間隔など撮影スピードが大幅に向上。約0.05秒の高速オートフォーカスを実現しています。思いがけない被写体の登場や突然のシャッターチャンスにもすぐに対応できるので、より一層、快適な撮影を楽しむことができます。

#### 【こだわりオート】

カメラが人物、背景、笑顔、さらに明るさ、色あいなど、被写体に合わせて29シーンから認識し、自動で設定を調整。どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。

#### 【マルチシーンIS】

シーンに合わせてカメラが自動でブレを補正してくれる「マルチシーンIS」で、設定を気にせず、いつでもくっきりキレイな写真と動画を撮影できます。

#### 【4K動画撮影】

フルHDの約4倍の解像度で記録される高精細な4K動画の撮影が可能になりました。DIGIC 8の機動力を活かして、高解像で美しい動画撮影が楽しめます。

#### 【4K動画フレーム切り出し】

4Kで撮影した動画は、そのまま画像として切り出すことも可能。カメラを操作するだけでできるので、PCソフトなどでの編集も必要ありません。大切な瞬間を、動画と画像の両方で美しく残すことができます。

#### 【5軸手ブレ補正】

走っているときや、後ろに歩きながらといった不安定な体勢での撮影時もブレを軽減。小さなブレから大きなブレまで、強力で補正して高画質な映像表現を可能にします。

#### 【スマホへ自動転送】

Wi-Fi接続のもと、カメラや専用アプリ「Camera Connect」を使えば、撮影と並行してスマホへ画像を自動送信することができます。撮影後にスマホへ画像を保存する手間が省けるので便利です。SNSやシェアもかんたんに行うことができます。

#### 【PCへ写真データを自動送信】

PCへの自動画像送信アプリケーション「Image Transfer Utility 2」に対応しました。Wi-Fiに接続した状態であれば、ペアリングしておいたPCへ差分データのみを自動送信することが可能。撮影後、自宅に帰って電源ONのままカメラを置いておくだけで、PCへデータを自動でバックアップすることができます。2さらにはPCからクラウドへ自動送信することができるので、データのバックアップがとても手軽になりました。

#### 【Bluetooth対応】

アプリケーション「Camera Connect」をインストールしたスマホとの常時接続が実現。一度ペアリングを行えば、カメラの電源がOFFでもスマホを操作するだけで、カメラ内の画像をスマホの画面でチェックできます。そのままスマホへ画像を転送することができるので、SNSへのシェアもスムーズです。

#### 【GPS情報記録】

Bluetoothでペアリングした状態で、カメラとスマホのGPS連携をONにすることで、撮影時に位置情報を付加することが可能。撮影した場所も、かんたんに思い出として記録できます。

#### 【Wi-Fiボタン】

これまで、画像再生時のみに対応していた接続操作の対応が拡張。撮影中の状態でもWi-Fi接続が可能になりました。さらに、電源OFF時にはボタンを押すだけで電源が入り、接続を開始します。

※USBケーブルは付属していません。

※ソフトウェアのCD-ROMは同梱されていません。  
キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。

**【注意事項】**

- ・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
- ・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.