

品番：EA759GA-77

品名：[2410万画素] ミラーレスカメラ



販売価格	126,500円(税抜) / 139,150円(税込)		
カタログ価格	126,500円(税抜) / 139,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	EOS Kiss M2
有効画素数	約2410万画素数	撮像素子	CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF対応)
液晶モニター	ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット	<セット内容>	本体、レンズ(15~45mmF3.5~6.3)
手ぶれ補正	デュアルセンシングIS	動画撮影	FullHD:1920×1080
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池
サイズ	116.3×58.7×88.1mm	重量	約350g(本体のみ)

EOS Kiss M2は瞳の検出性能がアップし、人物が遠くにいてもすばやくピントを合わせることが可能。一度瞳にピントを合わせたら、被写体が動いても追従してピントを合わせ続けるので、「撮りたい」と思った瞬間のイキイキとした表情を撮り逃しません。

液晶モニターでイメージを確認しながら撮れるライブビュー撮影。

メニューの選択や設定、フィルター効果を調整するときは、スマートフォンのようにパネルにタッチするだけ。画像の拡大・縮小もピンチイン&アウトでスムーズに行えます。各メニューには解説がついているので、初めての機能も安心してチャレンジできます。


一般的なスマホと比べてはるかに大きい「APS-Cサイズ」のセンサーを搭載しています。記録できる情報量が多いため、肌の質感やニュアンス、色の微妙なグラデーションまで繊細に表現できます。

4K=フルHDの約4倍、という高解像度での動画撮影が可能。超広角や望遠などのレンズを活用すれば、表現の幅がさらに広がります。

カメラを縦向きにして動画を撮るとき、縦位置情報を付加すると、縦方向で再生する動画ファイルとして保存できます。
SNSに投稿する際、編集ソフトで方向を変換する必要がないので便利。縦位置情報は撮影後の動画に付加することもできます。

スマホをカメラのリモコンとして使うことができます。
一度ペアリングしたスマホとは、常にBluetoothで接続しているので、リモコン機能を使いたいときは、すぐに撮影を始められます。
撮った写真をスマホの画面に表示することも可能です。

代替品

	<p>品番 EA759GA-77B コメント 画素数・サイズ・重量など</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.