

品番：EA759GA-78F

品名：[1800万画素] 一眼レフデジタルカメラ



販売価格	135,000円(税抜)／148,500円(税込)		
カタログ価格	135,000円(税抜)／148,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

＜キット内容＞	・本体 ・EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM (レンズ) ・カメラケース	有効画素数	約1,800万画素
撮像素子	CMOSセンサー	液晶サイズ	ワイド3.0型TFT液晶モニター
ファインダー	ペンタダハミラー使用、アイレベル式	動画撮影	FullHD: 1920×1080
内蔵フラッシュ	リトラクタブル式、オートポップアップストロボ	記録媒体	SD、SDHC、SDXCメモリーカード(別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (EA759GB-87)	機能	タッチパネル
主な付属品	バッテリーパック、 バッテリーチャージャー、 インターフェースケーブル、 ワイドストラップ	サイズ	約133.1(W)×78.8(D)×99.8(H) mm
重量	約580g(電池・カード含む)、 約525g(本体のみ)		

撮りたい瞬間に高精度オートフォーカス。
オールクロス9点AFセンサー。
どんなアングルも楽な姿勢で撮影可能。
バリアングル液晶。

ライブビュー&動画撮影が快適。			
ハイブリッド CMOS AFを搭載することで、高速オートフォーカスを実現。動く被写体にも、自動でピントを合わせ続けることができます。さらにタッチパネル操作で、直感的なピント合わせも可能です。			
メーカー	キヤノン (Canon)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.