

品番 : EA759GC-17

品名 : [1200万画素]デジタルビデオカメラ(4K)



販売価格	50,800円(税抜) / 55,880円(税込)		
カタログ価格	50,800円(税抜) / 55,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ケンコー・トキナー (Kenko)	型番	MPC01
商品名	MOZA MOIN Camera	撮像素子	1/2.3型 CMOSセンサー 1200万画素
モニター	タッチスクリーン対応2.45インチIPS液晶	レンズ	焦点距離14mm(35mm判換算)、F2.2、画角120°
サイズ	129×37.8×32mm	ディスプレイ	480×272mm
重量	175g	記録媒体	microSD(最大256GB / ビデオクラスV30以上推奨)
使用バッテリー	リチウムイオン電池(内蔵式)	充電時間	90分(5V/2Aで充電時)
動作可能時間	145分	ISO感度	静止画:100~3200 動画:100~3200
静止画撮影モード	写真、パノラマ、タイムラプス、トラッキングタイムラプス、モーションタイムラプス	動画撮影モード	通常撮影、スローモーション、タイムラプス
無線LAN規格	802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz)	Bluetooth	Bluetooth LE(Low Energy) 4.2
防水・防塵性能	なし		

カバン、ポケットに入れて楽に持ち運べるスマートなジンバルカメラです。

日常のさまざまな瞬間を手軽に撮影、その場でスマホに転送、さらにフィルタ、エフェクト、音楽、その他のスマートエディタ機能に簡単にアクセスして映像制作を楽しめます。

最大4K/60p収録が可能な1200万画素CMOSセンサーを搭載。

2.45インチの大型タッチモニターを搭載。90°のチルト回転機能付きなので、見やすい角度をキープ出来ます。

MOZAのジンバル技術を注ぎ込んだ3軸手ブレ補正機能を搭載し、滑らかな撮影を実現。

120°(焦点距離14mm)の超広角レンズで迫力のある風景撮影を実現。

本体のボタンは電源ボタンと撮影ボタンの2つだけ。どなたでも簡単に操作可能です。

タイムラプス、パノラマ、スローモーションをはじめフェイストラッキング、FPVモードなど多彩な撮影モードを搭載

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA759GC-51A</p> <p><b>コメント</b> 違い:画素数など</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.