

品番：EA759GC-41

品名：[220万画素]デジタルビデオカメラ(フルハイビジョン)



販売価格	44,700円(税抜)／49,170円(税込)		
カタログ価格	44,700円(税抜)／49,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	Panasonic[パナソニック]	型番	HC-V480MS-K
撮像素子	1/2.3型MOS固体撮像素子	記録画素数	静止画時:最大1000万画素
有効画素数	動画時:220万(16:9)(手ブレ補正:スタンダードモード、傾き補正:切時) 静止画時:167万(3:2)、220万(16:9)、170万(4:3)	モニター	2.7型ワイド液晶モニター(約23万ドット)
手ぶれ補正	光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード<回転補正>、手振れロック機能)、傾き補正	ズーム	iAズーム:90倍 iAズームオフ時:62倍(手ブレ補正:スタンダードモード、傾き補正:切時) 光学ズーム:50倍 EX光学ズーム:最大100倍(30万画素時)
記録媒体	内蔵メモリー(32GB)、SDメモリーカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵)
動画撮影時間	内蔵メモリー使用時:最大約13時間40分(HEモード時)※6時間を超えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3〜4倍のバッテリーを準備して下さい。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。	記録方式	動画 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0 準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4)

防水・防塵性能	なし	
光学50倍／iA90倍の高倍率ズームを実現		
手持ち撮影でも、手ブレを抑えた映像に自動で補正		
撮りたいものにカメラを向けるだけで、カメラがシーンを自動で認識して、最適な設定で撮影できます。		
写真撮影モードで、「おまかせiA」モードを選ぶだけ		
ズームした状態で固定したいときに、光学式手振れロック機能		
テレビ放送を超える、なめらかさ。ハイビジョン放送で採用されているインターレース方式1080/60iに加えて、2倍の情報量を持つプログレッシブ方式1080/60pでの記録に対応。細部までくっきりと再現します。		
アートな映像が簡単に撮れるクリエイティブコントロール。好みの色合いや表現に応じた映像効果が楽しめる、クリエイティブコントロールを搭載。効果は4種類の中から選べます。		
動画撮影中、同時に写真も撮れる。動画静止画同時記録		
静止画切り出し。記録済みの動画の中から、お気に入りのワンシーンを写真として保存できます。動画再生中にフォトショットボタンを全押しするだけで手軽に動画から静止画を切り出せます。		
iFrameモード。MacPCのiMovieに最適なiFrameモードを搭載。MacPCへの取り込み時間とデータ容量を大幅に削減することができます。		
新おまかせムービースライドショー。ハイライトシーンに演出を挿入して楽しく再生		
簡単3ステップでSDカードに保存。ハイライトシーンを、簡単操作でSDカードに保存ができるので、撮り終わった後にその場で友達と共有することができます。		
ズームマイク。レンズと一緒にマイクもズームアップ		
本体編集機能。ムービー本体で簡易編集		
3秒前録画 プリREC機能。予期せぬ一瞬でも約3秒前から録画		
リレー記録。内蔵メモリーからSDカードへ連続記録		
ワンタッチでデータ転送&ファイル結合		
USBハードディスク対応。大容量のハードディスクに、撮った映像をたっぷり残せる。		
ハードディスクに保存した映像もそのまま再生可能。ハードディスク内の映像も、本体ですぐに再生可能。さらにテレビとつなげば、大画面でも楽しめます。		

代替品

	品番 EA759GC-51A コメント 違い:画素数など
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.