品番: EA759GC-52B

品名:[846万画素] デジタルビデオカメラ



販売価格	36,600円(税抜)/40,260円(税込)				
カタログ価 格	36,600円(税抜)/40,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/27 01:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





















## 仕様

メーカー	ケンコー・トキナー(Kenko)	型番	KC-Z4K10
有効画素数	約846万画素	焦点距離(35mm換算)	22~65mm
手ぶれ補正	電子式	ズーム	光学3倍、デジタル3.3倍
記録媒体	SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピード クラス1以上):64~256GB(別売)	使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(付属: EA759GD-51)
サイズ	約59(W)×126(D)×63(H)mm	重量	約276g(付属品、充電池を含まず) 約312g(充電池、メモリーカードを含む参考値)
イメージセンサー	1/2.8型 CMOS	総画素数	約860万画素
記録画素数	5120×2880(補間)30fps、 3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、 1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、 1280×720 60fps、1280×720 30fps	モニター	3.0型 IPS(タッチパネル)

レンズ	f=3.3-9.7mm F2.0~3.7	撮影距離	約0.5m~∞(W)、約1m~∞(T)
ファイル形式	静止画:JPG、動画:MP4	カメラサイズ	48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間) 12M(補間)、8M、5M
シャッタースピード	1/10秒~1/2500秒	ISO感度	オート、100、200、400、800、1600、 3200
セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒	内蔵ライト	LED
露出補正	±2EV 1EVステップ	ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、 蛍光灯(L)
入出力ポート	USB2.0 Type-C	DPOFプリント	非対応
ダイレクトプリント	非対応	フィルター径	52mm
外付けマイク	指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター: φ3.5mmミニプラグ	付属品	ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電 池、レンズキャップ、リモコン、USBケー ブル (Type-A to Type-C)、HDMIケー ブル (HDMI to miniHDMI)、ケース、 外付けマイク、マイク接続ケーブル、取 扱説明書

広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。

3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。

HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。

他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。

PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。

レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。 別売(EA759EL-152)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.