

品番：EA759GJ-63A

品名：16GB コンパクトフラッシュ・超高速型



販売価格	19,400円(税抜)／ 21,340円(税込)			
カタログ価格	19,400円(税抜)／21,340円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/16 13:19現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

容量	16GB		
UDMA 7対応			
転送速度	読取り最大120MB/秒、書込み最大60MB/秒	サイズ	約36.4(W)×3.3(D)×42.8(H)mm
重量	約9g		
カードタイプ:コンパクトフラッシュ Type I			
VPG20対応			
動作温度	-25℃～85℃	保管温度	-40℃～85℃
互換性	コンパクトフラッシュをサポートするホスト機器で使用可能	用途	さまざまなデジタルデータ（RAW+JPEG形式の写真、フルHD動画、音楽など）の保存
超高速	読取り最大120MB/秒、書込み最大60MB/秒で、RAW+JPEGの高速連写やコンピュータへのデータ転送が快適に行えます。	フルHD動画対応	VPG20※に対応しており、フルHD動画撮影が可能です。 ※最低20MB/秒の書込み速度での録画を可能にするVPG(Video Performance Guarantee) 20に対応しています。
高い耐久性	湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備	高い評価	プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。

えています。

代替品



品番 EA759GJ-18

コメント UDMA4対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.