


品番：EA759GN-268B

品名：128GB microSDHCメモリーカード(車載用)



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 15:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キオクシア (KIOXIA)	型番	KEMU-B128G
商品名	EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC UHS-Iメモリーカード	メモリ規格	microSDXC
容量	128GB	ユーザー領域	115.2GB
スピードクラス	SDスピードクラス:C10 UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30	最高転送速度	最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:65MB/s
インターフェース	UHS-I	サイズ	15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm
重量	約0.3g	動作温度	-25℃～85℃(結露しないこと)
防水性	JIS防水保護等級7(IPX7)準拠	累積録画時間	20,000時間(フルHD録画)
録画時間の目安	HD(12Mbps):1,310分 HD(17Mbps):920分 フルHD(21Mbps):740分	付属品	SD変換アダプタ

監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能

JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心

5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計

カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します

書込み回数が多い用途に最適

著作権保護機能(CPRM)対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.