

品番 : EA759GN-27C

品名 : 256GB micro SDXC メモリーカード



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/04 00:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1932ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |  |       |                                       |
|---------|--|-------|---------------------------------------|
| メーカー    | サンディスク (SanDisk)   | 型番    | SDSQUAB-256G-JN3MA                    |
| メディアの形式 | microSDXC  | 容量    | 256GB                                 |
| スピードクラス | CLASS10、<br>UHSスピードクラス1(U1)、<br>アプリケーション パフォーマンスクラス<br>1(A1) | 転送速度※ | 最大転送速度150MB/秒                         |
| サイズ     | 14.99mm×10.92mm×1.02mm(H)                                    | 動作温度  | -25～85℃                               |
| 保存温度    | -40～85℃  | 互換性   | microSDHCおよびmicroSDXC対応<br>ホスト機器で使用可能 |
| 付属品     | SDアダプター  |       |                                       |

防水、耐X線、耐温度、耐衝撃に優れているため、耐久性を気にせずお使いいただけます。

ストレージ拡張に最適

「UHS-I(U1)」対応

アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、高速アプリケーションを読み込んで起動することが可能

大量のコンテンツを保存できる大容量スペース

最大転送速度150MB/秒

A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮

コンテンツを1か所で管理

広範なテストで実証された優れた耐久性

※サンディスクの社内テストに基づきます。

ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.