

品番：EA759GV-108A

品名：16GB USBメモリー



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/31 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	UFD-3UML16GW
容量	16GB	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Ventura) 13、 (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12 ~10.15 ChromeOS
インターフェイス	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	コネクタ	USB Type-A
サイズ	18(W)×7.9(D)×61(H)mm	重量	13g
カラー	ホワイト	入力電圧	DC 5V
セキュリティ	LBファイルロック2 LBパソコンロック4 ※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Chrome OS搭載パソコン Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB3.2 Gen1機器として使用する ためにはUSB3.2 Gen1対応のホスト アダプタかUSB3.2 Gen1対応のポート を搭載した機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB2.0以下 で動作します。 ※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ 転送速度は低下します。

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

フォーマット形式 FAT32

Flashタイプ MLC

USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。

USBポートに挿すだけですぐ使えます。

本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。

ストラップホール付きです。

外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。

Windows&Macの両方に対応します。

ライフポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.