

品番：EA759GV-109A

品名：32GB USBメモリー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,570円(税抜) / 6,127円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,570円(税抜) / 6,127円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 23:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1931ページ | | |



MLCメモリを採用した超高速USB 5Gbps対応USBメモリ

仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | UFD-3UML32GW |
| 容量 | 32GB | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12 ~10.15 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。 |
| インターフェイス | USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) | コネクタ | USB Type-A |
| サイズ | 約18(W)×7.9(D)×61(H)mm | 重量 | 13g |
| カラー | ホワイト | 入力電圧 | DC 5V |
| Flashタイプ | MLC | フォーマット形式 | FAT32 |
| キャップ方式 | キャップ式 | 材質 | PC |
| 付属品 | 取扱説明書 | | |

USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。

本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。

外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。

USBポートに挿すだけですぐ使えます。

Windows&Macの両方に対応します。

ライフポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。

キャップ式コネクタ仕様、ストラップホール付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.